


Rezistenta franare CACR-KL2-100-W1800

Numar piesa: 8091545

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	600
Pozitie de instalare	convecție libera vertical
Rezistenta de franare cu energie de impuls la 380 V	10800 WS
Rezistenta de franare cu energie de impuls la 780 V	10800 WS
Putere la 35% ED si 20°C	1800 W
Putere nominala rezistenta de franare	720 W
Capacitate rezistenta de franare la 380 V	720 W
Capacitate rezistenta de franare la 780 V	720 W
Valoarea rezistentei	100 Ohm
Autorizare	c CSA us (OL) c UL us - recunoscut (OL)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Greutate produs	3400 g
Tipul de montare	optional: cu orificiu de trecere cu accesorii
Nota privind materialele	Conform RoHS