


Gripper adaptiv DHEF-20-A

Numar piesa: 8092533

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	20
Executie capac de prindere forma	Standard
Cursa	66 mm
Diametrul min. de prindere	12 mm
Diametru max. de prindere	38 mm
Tip de actionare	pneumatic
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune
Funcție gripper	Adaptiv
Structura constructiva	Forma capac seventa de miscare in forta
Ghidaj	Ghid de baza
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
	± 4 mm ± 2 mm 10 l/min 290 mm/s 2.3 N 20 N 26 N 45 N fara capac de prindere turnat Process automation (PA)
Presiune de operare a mecanismului de actionare	1 bar...8 bar
Presiune de lucru capac	0.07 bar...0.1 bar
Presiune de spargere capac	0.3 bar
Frecventa de lucru max. dispozitiv de prindere	1 Hz
Timp de rulare	290 ms
Timp de iesire	270 ms
Viteza max. la prindere	120 mm/s
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III

Caracteristica	Valoare
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Momentul de inertie al masei	1.29 kgcm ²
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	158 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	189 N
Energia de impact in pozitii de capat	0.1 J
Sarcina utila a orientarii	1 kg
Greutate produs	475 g
Masa in miscare	60 g
Tipul de montare	conform ISO 9409
Conexiune pneumatica	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	VMQ (silicon)
Material carcasa	Aluminiu, anodizat