

Placă de conectare VABS-B14-T-FG14

Numar piesa: 8098884

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Directia de conectare, sus
Presiune de lucru	1.5 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Temperatura medie	-20 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Greutate produs	192 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune pneumatica 2	Flansa 1/4 cu oglinda de conectare NAMUR G1/4
Conexiune pneumatica 4	Flansa 1/4 cu schema de conectare NAMUR G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aliaj de aluminiu forjat