


Placa montaj VABA-B14-FL12-FL14

Cod: 8098889

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Temperatura medie	-20 ... 60 °C
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Greutate produs	188 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 2	Oglinda de conectare tip NAMUR cu filet 1/2
Conexiune pneumatica 4	Oglinda de conectare tip NAMUR cu filet 1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aliaj de aluminiu forjat