


**Cuplaj**  
**EAMC-56-58-22-25**  
Cod: 8099431

**FESTO**



**Fisa tehnica**

<b>Caracteristica</b>	<b>valoare</b>
Diametru de prindere 1	22 mm
Diametru de prindere 2	25 mm
marime de fabricatie	56
Lungime nominala	58 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	5.500 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	128 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	60 Nm
Greutate produs	272 g
Indicatie material	conform RoHS