

Cilindru cu piston dublu DGTZ-GF-25-40-J-T-P-A

Cod: 8103460

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	40 mm
Domeniu de ajustare pentru pozitii de capat / lungime	10 mm
Diametru piston	25 mm
Mod de operare unitate actionare	Doa juguri
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	ghidaj cu alunecare
Structura constructiva	Ghidaj
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Presiune de operare Mpa	0,12 ... 0,8 MPa
presiune de operare	1,2 ... 8 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
energia de impact in pozitii finale	0,3 Nm
Sarcina maxim utilizabila ca functie a cursei la distanta definita xs	30,2 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	454 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	454 N
Masa in miscare	461,4 g
Greutate produs	1.166 g
Conexiune pneumatica	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul tije	otel inoxidabil aliaj inalt