



# Priza NECV-B2W3L-P-P12

Cod: 8105013

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Functii suplimentare	Oprire de siguranta
Frecventa de conectare	50
Priza de cablu	in unghi
Nota cu privire la priza de cablu	Rotativ 180°
Greutate produs	19,5 g
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Oglinda de conectare tip B conform standardului industrial, 11 mm
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Pe ventil magnetic cu surub central M3
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	clema cu insurubare
Domeniul tensiunilor de operare DC	20,4 ... 27,6 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	20,4 ... 27,6 V
Tensiune nominala de operare AC	24 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	1 A
Rezistenta la tensiune	0,8 kV
Conexiunea conductorului de protectie	disponibil
Fiting de cablu	M15x1,5
Diametrul cablului	6 ... 8 mm
Sectiunea transversala a conductorului	<= 1,5 mm <sup>2</sup>
Tip de protectie	IP65
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Materialul carcasei	PA
Culoare carcasa	transparent
Materialul suruburilor cu blocare	Otel, nichelat
Materialul etansarilor	HNBR
Materialul contactului electric	Alama placata