

# Reducere cursă VAVA-F12-H-H6

Numar piesa: 8107369

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare  |
|--------------------------------------|--|
| Structura constructiva               | Limitator al cursei de deschidere cu amortizare  |
| Protectie la explozie                | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX)                                   |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii   |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B2-L   |
| Nota de aplicare                     | Daca se utilizeaza cu ventil cu scaun inclinat VZXA, aprobarea SIL pentru intregul produs este nula. |
| Tip de protectie                     | IP6X   |
| Temperatura ambianta                 | -10 °C...80 °C   |
| Temperatura de depozitare            | -10 °C...60 °C   |
| Pozitie de instalare                 | orice  |
| Greutate produs                      | 249 g  |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS   |
| Material garnituri                   | EPDM   |
| Material piulita                     | otel inoxidabil aliaj inalt  |
| Material suruburi                    | otel inoxidabil inalt aliat  |
| Material amortizor de soc            | Otel aliaj inalt   |
| Material element de imbinare         | Otel inoxidabil aliaj inalt  |