

Bucsa NPQE-D-S8-E-P10

Numar piesa: 8113214

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Dimensiune | Standard |
| Latimea nominala | 6 mm |
| Pozitie de instalare | orice |
| Design | forma dreapta |
| Unitate de ambalare | 10 |
| Structura constructiva | Principiul push-pull |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 000032...116 000032 |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Clasa de puritate a incaperii | Clasa 4 conform ISO 14644-1 |
| Temperatura ambianta | -5 °C...60 °C |
| Greutate produs | 1.07 g |
| Conector pneumatic 1 | Bucsa Ø 8 mm |
| Conexiune pneumatica 2 | Bucsa Ø 8 mm |
| Inel de eliberare de culoare | albastru |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | PBT |
| Material inel detasabil | POM |