

# Bobina VACC-S18-120-K4-27-NE4ME

Numar piesa: 8118261

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                  | Valoare  |
|---|--|
| Tip de actionare                                | electric                                       |
| Pozitie de instalare                            | orice  |
| Indicatorul pozitiei de comutare                | nu   |
| Ciclu de lucru                                  | 100%   |
| Clasa de izolare                                | H  |
| Caracteristici bobina                           | 60 V CC: 12,0 W                                |
| Fluctuatii de tensiune admise                   | -15 % / +10 %                                  |
| Protectie Ex certificata in afara UE            | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN)                     |
| Protectie la explozie                           | Zona 1 (CN)<br>Zona 21 (CN)                    |
| Organizatia emitenta a certificatului           | GYJ23.1169X                                    |
| Tip de protectie la explozie pentru gaz         | Ex eb mb IIC T4 Gb                             |
| Tip de protectie contra exploziilor pentru praf | Ex tb IIIC T120°C Db                           |
| Temperatura ambientala Ex                       | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C                 |
| Conformitatea LABS                              | VDMA24364 zona III                             |
| Tip de protectie                                | IP66   |
| Greutate produs                                 | 580 g  |
| Conector electric                               | Cutie de borne, filet de intrare cablu M20x1,5 |
| Nota privind materialele                        | Conform RoHS                                   |