

Bobina VACC-S18-35-K4-2U-KS4ME

Numar piesa: 8118315

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tip de actionare	electric
Pozitie de instalare	orice
Indicatorul pozitiei de comutare	nu
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare	H
Caracteristici bobina	110 V CA: 50/60 Hz, putere 3,5 VA 110 V CC: 3,5 W
Fluctuatii de tensiune admise	-15 % / +10 %
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Protectie la explozie	Zona 1 (KR) Zona 21 (KR)
Organizatia emitenta a certificatului	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex e mb IIC T5, T6
Tip de protectie contra exploziilor pentru praf	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Temperatura ambientala Ex	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP66
Greutate produs	580 g
Conector electric	Cutie de borne, filet de intrare cablu M20x1,5
Nota privind materialele	Conform RoHS