


Bloc de racordare-SET VABS-C12-6-S

Cod: 8122790

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	13 mm
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Directie de conectare pe lateral
Numarul maxim de pozitii de ventile	Posibile versiuni conform necesitatilor clientilor
Presiune de operare Mpa	-0,1 ... 0,7 MPa
presiune de operare	-1 ... 7 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Dimensiunea maxima a particulei: 5 µm
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	5 ... 50 °C
Greutate produs	3 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 2	Pentru tub cu diametrul interior 4 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	PBT