


Kit adaptare DADG-AK-F9-1

Numar piesa: 8125947

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	1
Pe baza standardului	VDI/VDE 3847-2
Pozitie de instalare	orice
Presiune de lucru	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 000032...116 000032
Presiunea nominala de functionare	0.6 MPa 6 bar 87 000032
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Punct de roua min. 10 °C sub temperatura ambientala si temperatura medie Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambienta	-20 °C...80 °C
Greutate produs	187 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material adaptor	otel inoxidabil inalt aliat
Material placa de adaptare	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material garnituri	NBR
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat