


# Kit paralel EAMM-U-87-T46-60RA-147

Cod: 8126163

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                 | valoare                |
|--------------------------------|------------------------|
| marime de fabricatie           | 87                     |
| Distanta intre centre          | 147 mm                 |
| pozitie instalare              | Oricare                |
| Raport de transmisie           | 1:1                    |
| Numarul maxim de turatii       | 3.000 1/min            |
| Conformitatea PWIS             | VDMA24364-zona III     |
| Temperatura de depozitare      | -20 ... 60 °C          |
| Umiditatea relativa a aerului  | 0 - 95 %               |
| Tip de protectie               | IP40                   |
| Temperatura mediului           | 0 ... 50 °C            |
| Momentul de inertie a masei    | 41,2 kgmm <sup>2</sup> |
| Cuplu de actionare in gol      | 0,22 Nm                |
| Moment de rotatie transferabil | 3 Nm                   |
| Greutate produs                | 1.015 g                |
| Cod interfata actuator         | T46                    |
| Cod interfata, intrare motor   | 60RA                   |
| Indicatie material             | conform RoHS           |