

Cuplaj
EAMC-56-58-20-22
Cod: 8134825

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	20 mm
Diametru de prindere 2	22 mm
marime de fabricatie	56
Lungime nominala	58 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	5.500 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	129 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	60 Nm
Greutate produs	281 g
Indicatie material	conform RoHS