

Cuplaj  
**EAMC-56-58-22-24**  
Cod: 8134826

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	22 mm
Diametru de prindere 2	24 mm
marime de fabricatie	56
Lungime nominala	58 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	5.500 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	129 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	60 Nm
Greutate produs	274 g
Indicatie material	conform RoHS