


# Bobina VACS-C-R3-1RL

Cod: 8135822

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Display status semnal	LED
Frecventa maxima de comutare	5 Hz
Durata de anclansare	100 %
Clasa de izolatie a sarmei lacuite	H
Curent nominal de anclansare la bobina	108 mA la 80 ms
Curent nominal la scaderea curentului	15 mA dupa 80 ms
Caracteristica bobina	24 V DC: faza de curent redus 0,36 W, faza de curent ridicat 2,6 W
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Aprobare	RCM Mark
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Lungimea maxima a conductelor	30 m
Conectare electrica	M12x1, codificare A conform EN 61076-2-101
tip fixare	cu piulita zimtuita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcusei	PA otel
Materialul bobinei	Cupru otel Termoplastic
Materialul infasurarii	Cupru