

# Indicator pozitie SASF-S3-B-F-A30

Numar piesa: 8140397

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Domeniu de reglaj unghi de pivotare	0 deg...180 deg
Punctul de racordare pentru pozitioner si indicatorul de pozitie corespund standardului	VDI/VDE 3845 Dimensiunea AA 2
Dimensiuni l x L x H	Ø 40 x 43
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	-25 °C...70 °C
Greutate produs	26 g
Tipul de montare	conform VDI/VDE 3845
Culoarea carcasei	negru
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material element de distantare	PP
Material carcasa	PP otel inoxidabil inalt aliat
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat