


Angrenajcutie de vitezelreductoritransmisie EMGA-40-A-G8-40P

Numar piesa: 8141732

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|--|--------------------|
| Dimensiunea flansei reductorului | 40 mm |
| Dimensiune flansa motor | 40 mm |
| Joc de rasucire | 0.35 deg |
| Tipul de reductor | Angrenaj unghiular |
| Raportul de transmisie | 8:1 |
| Turatie de lucru max. | 18000 1/min |
| Temperatura de functionare unitate actionare | -25 °C...90 °C |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Tip de protectie | IP54 |
| Cuplu de iesire continuu | 6 Nm |
| Momentul de inertie al reductorului | 0.032 000018 |
| Cuplu de iesire max. | 10 Nm |
| Randament max. | 92 % |
| Rigiditate la torsiune | 0.7 000061 |
| Greutate produs | 500 g |
| Interfata de iesire la unitatea de actionare | 40G |
| Interfata reductor unitate de actionare | 40P |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |