


Angrenajcutie de vitezelreductoritransmisie EMGA-60-A-G8-60P

Numar piesa: 8141738

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiunea flansei reductorului	60 mm
Dimensiune flansa motor	60 mm
Joc de rasucire	0.27 deg
Tipul de reductor	Angrenaj unghiular
Raportul de transmisie	8:1
Turatie de lucru max.	13000 1/min
Temperatura de functionare unitate actionare	-25 °C...90 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de iesire continuu	18 Nm
Momentul de inertie al reductorului	0.243 000018
Cuplu de iesire max.	29 Nm
Randament max.	93 %
Rigiditate la torsiune	1.6 000061
Greutate produs	1700 g
Interfata de iesire la unitatea de actionare	60G
Interfata reductor unitate de actionare	60P
Nota privind materialele	Conform RoHS