


Angrenajcutie de vitezelreductoritransmisie EMGA-80-A-G8-80P

Numar piesa: 8141744

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiunea flansei reductorului	80 mm
Dimensiune flansa motor	80 mm
Joc de rasucire	0.22 deg
Tipul de reductor	Angrenaj unghiular
Raportul de transmisie	8:1
Turatie de lucru max.	7000 1/min
Temperatura de functionare unitate actionare	-25 °C...90 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de iesire continuu	50 Nm
Momentul de inertie al reductorului	0.934 000018
Cuplu de iesire max.	80 Nm
Randament max.	94 %
Rigiditate la torsiune	4.2 000061
Greutate produs	4400 g
Interfata de iesire la unitatea de actionare	80G
Interfata reductor unitate de actionare	80P
Nota privind materialele	Conform RoHS