


Angrenajcutie de vitezelreductoritransmisie EMGA-120-P-G20-SAS-140

FESTO

Numar piesa: 8141761



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiunea flansei reductorului	120 mm
Dimensiune flansa motor	140 mm
Joc de rasucire	0.15 deg
Tipul de reductor	Reductor planetar
Raportul de transmisie	20:1
Turatie de lucru max.	6500 1/min
Temperatura de functionare unitate actionare	-25 °C...90 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de iesire continuu	260 Nm
Momentul de inertie al reductorului	1.573 000018
Cuplu de iesire max.	520 Nm
Randament max.	96 %
Rigiditate la torsiune	22 000061
Greutate produs	9000 g
Interfata de iesire la unitatea de actionare	120G
Interfata reductor unitate de actionare	140A
Nota privind materialele	Conform RoHS