

Niplu reductie NPFC-RS-G12-G14-MF

Cod: 8142597

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Materialul racordului filetat	Alama nichelata
Marimea legaturii	10
presiune de operare	-0,95 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-::-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu nominal de strangere conexiune pneumatica 1	47,9 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Greutate produs	32,14 g
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	PVC