

# Set de racordare DADG-AK-G8-12-80

Cod: 8152378

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	12
cursa	80 mm
Presiune de operare Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
presiune de operare	1 ... 8 bar
Presiune de operare	14,5 ... 116 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	1,5 Nm
Toleranta la cuplu de strangere	± 10 %
Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 1	0,7 Nm
Greutate produs	16,9 g
Conexiune pneumatica	M5
Materialul adaptorului	Rasina epoxidica
Materialul etansarilor	NBR
Materialul suruburilor	Otel acoperit