

Tub plastic PUN-H-F-12X2-GE

Numar piesa: 8153413

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Ø exterior | 12 mm |
| raza de indoire relevanta pentru debit | 62 mm |
| Ø interior | 8 mm |
| Raza min. de indoire | 33 mm |
| Nota de aplicare | Furtun fara imprimare TPE-U pe baza de eter |
| Proprietati ale furtunului | Iant energetic adecvat |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 000032...87 000032 |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032 |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru | Apa: presiune de operare in functie de temperatura, vezi diagrama, max. 0,3 MPa la 0 - 60 °C |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata) |
| Material de testare la foc | UL94 HB |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Clasa de puritate a incaperii | Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1 |
| Siguranta alimentara | vedeti Declaratia de conformitate |
| Temperatura ambianta | -35 °C...60 °C |
| Greutatea produsului in functie de lungime | 0.0723 000015 |
| Conexiune pneumatica | pentru racordul push-in cu Ø exterior de 12 mm |
| Culoare | galben |
| Duritate Shore | D 52 +/-3 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material furtun | TPE-U (PU) |