

# Panou de control CDPX-X-E2-W-21-EX2

Numar piesa: 8155223

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	534 mm
Adancimea de instalare	17 mm
Inaltime	326 mm
Lungime	43 mm
Grosimea max. a panoului frontal	26 mm
Ceas in timp real	Da
Protocoale PLC acceptate	CODESYS 3.X Client ModbusRTU Server ModbusRTU Client ModbusTCP Server ModbusTCP
Deviatie ceas de timp real	< 100 ppm bei 25°C
Numar de culori	16 M
Afisare	cu iluminare din spate
Tip de afisaj	TFT culoare
Proprietate de afisare	Ecran tactil
Dimensiunea afisajului	21,5"
Baterie de rezerva	baterie reincarcabila cu litiu
Rezolutia afisajului	1920x1080 Pixel
Consum de energie electrica	35 W
Autorizare	c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-30 °C...80 °C
Umiditate relativa	5 - 85 % fara condensare
Tip de protectie	IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambientala	-20 °C...55 °C
Nota referitoare la temperatura ambientala	la montare verticala

<b>Caracteristica</b>	<b>Valoare</b>
Greutate produs	6000 g
Tipul de montare	Interfata VESA
Nota privind materialele	Conform RoHS
Interfata Ethernet, tip de conectare	Priza
Interfata Ethernet, tehnologie de conectare	RJ45
Interfata Ethernet, numar de pini/fire	8
Interfata EtherNet, viteza de transmisie	10/100 Mbit/s
Interfata EtherNet, functie	Programare Alimentare cu tensiune PoE
Interfata Ethernet, specificatie	IEEE 802.3 af/at
Interfata USB, functie	Transfer de fisiere
Interfata USB, tip de conectare	Priza
Interfata USB, tehnologie de conectare	USB 2.0 tip A
Software de programare	Designer Studio
Date CPU	2 GB RAM
Protectie Ex certificata in afara UE	Clasa I, Div. 2 (SUA)
Protectie la explozie	Clasa I, Div. 2 (SUA)
Organizatia emitenta a certificatului	UL E239998 UL E245518