


Set axial EAMM-A-L95-190B-G2

Numar piesa: 8157282

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Lungime nominala	85 mm
Pozitie de instalare	orice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura de depozitare	-25 °C...60 °C
Umiditate relativa	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu transmisibil	145 Nm
Greutate produs	4899 g
Cod de interfata actuator	L95
Codul interfetei motor In	190A 190B
Nota privind materialele	Conform RoHS