


Suport amortizor soc DADP-ES-G8-12

Numar piesa: 8159234

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	12
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Parghie de oprire
Viteza max. de impact	0.8 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Fora max. de ridicare	500 N
Cuplu de strangere max.	2.9 Nm
Toleranta, cuplu de strangere	± 20 %
Greutate produs	149 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere si bucsa de centrare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material parghie	Aliaj de aluminiu forjat
Material suruburi	Otel, galvanizat