


Suport amortizor soc DADP-ES-G8-16

Numar piesa: 8159235

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiune | 16 |
| Pozitie de instalare | orice |
| Structura constructiva | Parghie de oprire |
| Viteza max. de impact | 0.8 m/s |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-C1-L |
| Temperatura ambianta | 0 °C...60 °C |
| Fora max. de ridicare | 500 N |
| Cuplu de strangere max. | 5.2 Nm |
| Toleranta, cuplu de strangere | ± 20 % |
| Greutate produs | 182 g |
| Tipul de montare | cu orificiu de trecere si bucsa de centrare |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material parghie | Aliaj de aluminiu forjat |
| Material suruburi | Otel, galvanizat |