

Senzor de proximitate SDBF-FDS-1L-PU-K-N-M12

Numar piesa: 8161169

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Design	Constructie monobloc
Nota privind materialele	Conform RoHS
Variabila masurata	Pozitia
Principiul de masurare	magnetorezistent
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Temperatura ambianta Fahrenheit	-4 °F...176 °F
Iesire de comutare	PNP
Funcția elementului de comutare	Contact N/O
Timp de comutare	1,5 Îs 0,5 Îs
Curent de iesire max.	1 A
Capacitate de comutare CC	24 W
Cadere de tensiune	0.5 V
Rezistenta la scurtcircuit	nu
Domeniu de tensiune de lucru CC	6 V...24 V
Protectie la polaritate inversa	nu
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Cablu cu priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune directie de evacuare	transversal
Culoare manta de cablu	gri
Material manta de cablu	PVC
Tipul de montare	prinsa cu clema
Pozitie de instalare	orice
Culoarea carcasei	negru
Material carcasa	PA
Afisajul starii de comutare	LED
Temperatura ambianta cu traseu mobil al cablurilor	-459620869 °F...-459620689 °F
Tip de protectie	IP67 NEMA 4
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III