


Amortizor de soc DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9

Numar piesa: 8161535

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	32
Cursa	25 mm
Amortizare	autoreglare
Pozitie de instalare	orice
Detectarea pozitiei	fara
Viteza max. de impact	1 m/s
Timp de resetare la temperatura camerei	0.3 s
Mod de functionare	cu simpla actiune cu apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Lungime de amortizare	25 mm
Fora max. de ridicare	6000 N
Consumul max. de energie pe cursa	220 J
Consum max. de energie pe ora	180000 J
Energie reziduala max.	2 J
Fora de restabilire	150 N
Fora minima de insertie	480 N
Greutate produs	1050 g
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Otel galvanizat
Material tija de piston	otel aliaj inalt
Material piulita	Otel, galvanizat