

Tub material plastic PUN-H-SF-22X4,3-SW-25

Cod: 8167914

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	22 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	110 mm
Diametru interior	13,4 mm
Raza minima de incovoiere	44 mm
Instructiuni de utilizare	TPE-U Ether basiert
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 0,6 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 6 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 87 psi
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1,3 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 13 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 188,5 psi
Indicatii privind presiunea de operare	Apa: presiune de operare in functie de temperatura, vezi diagrama, max. 0,7 MPa la 0 - 60 °C
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata)
Material testat la foc	UL94 HB
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
clasa de curatenie a incaperii	Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta.
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-35 ... 80 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,302 kg/m
Conexiune pneumatica	Pentru conector rapid cu diametrul exterior al tubului 22 mm
Culoare	negru
Duritate Shore	D 54 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-U(PU)