


Numarator PZA-E-C

Cod: 8606

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	debitmetru mecanic cu actionare pneumatica
Tip de revenire	buton manual sau semnal pneumatic
Afisare	6 pozitii
Actionare la caderea presiunii	< 0,15 bar
Revenire cadere presiune	< 0,15 bar
Presiune de raspuns actionare	> 0,8 bar
Presiune de raspuns revenire	2 bar
presiune de operare	2 ... 8 bar
Presiunea minima de deconectare	2 bar
Durata minima a impulsului pentru actionare	8 ms
Durata minima a impulsului pentru revenire	150 ms
Durata minima de pauza a actionarii	10 ms
Durata minima de pauza a revenirii	50 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	70 g
tip fixare	Montare pe panou frontal
Conexiune pneumatica	M5
Materialul carcasei	PA