


Limitator pentru capat de cursa SDK-3-PK-3

Cod: 8714

FESTO

cu actionare cu bila.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	mecanic
Debit nominal	16 l/min
presiune de operare	0 ... 8 bar
Structura constructiva	Scaun sferic
Tip de revenire	arcuri mecanice
Deschidere nominala	0,6 mm
Funcie de exhaustare a aerului	droselizabil
Principiu de etansare	moale
Tip de comanda	direct
directie de curgere	nu este reversibil
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 80 °C
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
forta de actionare	12 N
Greutate produs	50 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	PK-3
Conexiune pneumatica 2	PK-3
Conexiune pneumatica 3	nu este captat