



Ventil cu rola LO-3-1/4-B

Cod: 8989

FESTO

cu mecanism unisens, normal deschis

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|------------------------|------------------------------|
| functie ventil | 3/2 deschis, monostabil |
| tip de actionare | mecanic |
| Debit nominal | 600 l/min |
| presiune de operare | -0,95 ... 10 bar |
| Structura constructiva | scaun tip taler |
| Deschidere nominala | 7 mm |
| Tip de comanda | direct |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| forta de actionare | 50 N |
| Greutate produs | 250 g |
| tip fixare | cu orificiu |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 3 | G1/4 |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul carcasei | Aluminiu turnat sub presiune |