

# Suport lagar LN-250

Cod: 9039

FESTO

Pentru fixarea oscilanta a cilindrilor DNC, DNGU, DNGUT, DNG,  
DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	250
bazat pe norme	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	14.385 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Fonta cu grafit nodular