


Suport lagar LN-320

Cod: 9040

FESTO

Pentru fixarea oscilanta a cilindrilor DNC, DNGU, DNGUT, DNG,
DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	320
bazat pe norme	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	22.404 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Fonta cu grafit nodular