


Ventil cu tachtet VO-3-1/4-B

Numar piesa: 9157

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	deschis 3/2 monostabil
Tip de acționare	mecanic
Debit nominal normal	600 l/min
Racord pneumatic de lucru	G1/4
Presiune de lucru	-0.95 bar...10 bar
Structura constructivă	Scaun-farfurie
Latimea nominală	7 mm
Tipul de comandă	direct
Protecție la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-10 °C...60 °C
Forța de acționare	128 N
Greutate produs	130 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatică 2	G1/4
Conector pneumatic 3	G1/4
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune