


Adaptor AD-G1/8-1/8NPT-I

Cod: 9395

FESTO

Filet interior pe o parte, filet exterior pe cealalta



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|------------------------------------|
| Deschidere nominala | 5,95 mm |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 1 | 6 Nm |
| Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 2 | 7 Nm |
| Cuplul nominal de strangere | 10,55 Nm |
| Toleranta la momentul nominal de strangere | ± 20 % |
| Greutate produs | 10,38 g |
| Conexiune pneumatica 1 | Filet exterior G1/8 |
| Conexiune pneumatica 2 | Filet interior 1/8 NPT |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul etansarilor | PVC |
| Materialul carcasei | otel galvanizat |