

Robinet cu bila QH-3/4

Numar piesa: 9544

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	2/2 bistabil
Conector pneumatic 1	G3/4
Conexiune pneumatica 2	G3/4
Tip de actionare	manual
Tipul de montare	Instalarea liniei
Debit nominal normal	21000 l/min

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	20 mm
Material carcasa	Alama
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Conform cu standardul	ISO 228-1
Structura constructiva	Robinet cu bila
Presiune nominala armatura PN	30
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~:-] Gaze inerte Apa - lipsa vapori de apa lichide neutre alte medii de curgere, la cerere
Temperatura medie	-20 °C...150 °C
Greutate produs	610 g
Material garnituri	FPM PTFE
Material bila	Alama, cromata
Material arbore	Alama