

Niplu dublu E-G1/8-1/8NPT

Numar piesa: 9630

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Latimea nominala | 5.95 mm |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.95 bar...10 bar |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Cuplu de strangere max. conexiune pneumatica 1 | 6 Nm |
| Cuplu de strangere max. conexiune pneumatica 2 | 7 Nm |
| Cuplu de strangere nominal | 10.55 Nm |
| Toleranta fata de cuplul de strangere nominal | ± 20 % |
| Greutate produs | 9.1 g |
| Conector pneumatic 1 | G1/8 |
| Conexiune pneumatica 2 | 1/8 NPT |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |