

Niplu dublu E-G1/4-1/4NPT

Cod: 9631

FESTO

cu doua inele de etansare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	7,95 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	-0,95 ... 10 bar Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 1	11 Nm
Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 2	12 Nm
Cuplul nominal de strangere	9,05 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Greutate produs	19,06 g
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	1/4 NPT
Indicatie material	conform RoHS