

Cilindru rotund DGS-25-200-PPV


Cod: 9837

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Cu amortizare reglabila la ambele capete de cursa.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	200 mm
diametru piston	25 mm
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
recunoasterea pozitiei	fara
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	1 ... 12 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
lungime de amortizare	16 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	247 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	295 N
racord pneumatic	G1/8