

Распределитель с роликовым рычагом L/O-3-РК-3

№ изделия: 10749

FESTO

С ломающимся рычагом и ниппелем под шланг 3 мм. Нормально открытый или закрытый в зависимости от выбранного подключения.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Функция распределителя | 3/2 Н.О./Н.З., моностабильный |
| Тип управления | механический |
| Стандартный номинальный расход | 80 l/min |
| Рабочее давление | 0 ... 8 bar |
| Тип конструкции | Седло поршня |
| Условный проход | 2,5 mm |
| Тип пилотного управления | прямой |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Приводное усилие для нормально закрытого | 10 N |
| Приводное усилие для нормально открытого | 13 N |
| Вес продукта | 19 g |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Пневматическое подключение, канал 1 | РК-3 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | РК-3 |
| Пневматическое подключение, канал 3 | РК-3 |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал корпуса | POM |