

Амортизатор DYSR-16-20-Y5

№ изделия: 1138644

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	16
Ход	20 mm
Демпфирование	настраиваемый
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	3 m/s
Время сброса короткое	0,3 s
Время сброса длинное	1 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Длина демпфирования	20 mm
Макс. усилие остановки	1.600 N
Макс. потребление энергии на ход	32 J
Макс. потребление энергии в час	100.000 J
Макс. остаточная энергия	0,16 J
Усилие сброса	5,4 N
Вес продукта	200 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	сталь, гальванизированная
Материал штока	High alloy steel, hardened