

Индивидуальная монтажная плита NAU-3/8-2B-ISO

№ изделия: 11416

FESTO

со стыковой поверхностью по DIN ISO 5599/1, внешние размеры по VDMA 24345. Присоединение снизу.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	ISO 5599-1
Авторизация	UL - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	450 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12/14	G1/8
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	G3/8
Пневматическое подключение, канал 3	G3/8
Пневматическое присоединение, канал 4	G3/8
Пневматическое присоединение, канал 5	G3/8
Материал соединительной плиты	Алюминиевое литье под давление