

Плита с дросселями GRO-ZP-3-ISO

№ изделия: 119674

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования
Рабочее давление	0 ... 16 bar
Стандартный номинальный расход	1.500 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура среды	-20 ... 80 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Тип крепления	со сквозным отверстием