

Параллельный набор EAMM-U-110-D60-90R-120-S1

№ изделия: 1203181

FESTO

Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	110
Положение при сборке	Любое
Коэффициент редукции	1:1
Макс. скорость	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	799 kgmm ²
Движущий момент на холостом ходу	0,3 Nm
Передаваемый момент	25 Nm
Вес продукта	5.110 g
Код интерфейса, привод	D60B
Код интерфейса, двигатель	90R
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)