

Глушитель АМТС-Р-РС10

№ изделия: 1224460

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Уровень звукового давления	58 dB(A)
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Вес продукта	2 g
Пневматическое присоединение	Картридж 10 мм
Материал вставки глушителя	PE
Материал резьбовой заглушки	PE
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)