


# Катушка электромагнитная MSN1G-24DC-OD

№ изделия: 123060

FESTO

для постоянного тока, без штекерной розетки.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Мин. время срабатывания	10 ms
Рабочий цикл	100 %
Характеристики катушки	24 V DC: 2.5 W
Допустимые колебания напряжения	-15 % / +10 %
Авторизация	c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Температура среды	-10 ... 50 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Вес продукта	80 g
Электрическое подключение	3-пин Расположение контактов тип А по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803
Тип крепления	Фиксатор с удерживающим зажимом с принадлежностями
Материал корпуса	PA
Материал электрического контакта	Сталь
материал оплетки	Медь